



Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 16 pour bois/métal corindon KLINGS

Numéro d'article S0403.000.016

Marque -

UBB 240216011744

UNSPSC 27110000

EAN 4014855013524

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Application	Meulage
Vitesse de rotation max.	12000
Diamètre	125
Type	Disque
Diamètre de disque	125
Granulation	16
Adapté au plastique	Oui
Adapté à l'acier	Oui
Adapté au métal	Oui
Diamètre d'alésage	22
Adapté au bois	Oui
Adapté aux métaux non ferreux	Oui
Type de particule	Corundum
Granulation selon CAMI	16
Motif de trou	Trou en étoile

Normes