



Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 125 mm granul. 40 12 degr. conique INOX cor

Numéro d'article	S0565.001.040
Marque	-
UBB	240216512030
UNSPSC	27110000
EAN	4014855046720
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Application	Meulage
Forme	Autre
Vitesse de rotation max.	12200
Diamètre	125
Type	Disque
Diamètre de disque	125
Matériau du support	Autre
Granulation	40
Adapté à l'acier inoxydable	Oui
Adapté à l'acier	Oui
Adapté au métal	Oui
Diamètre d'alésage	22.23
Type de particule	Corundum
Granulation selon CAMI	40

Normes