



## Fabory Filière DIN 223 HSS-G M 7

Numéro d'article	U1005.070.001
Marque	-
UBB	240202489771
UNSPSC	27110000
EAN	8715494450775
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	1
Matière de base	HSS-G
d <sub>2</sub>	25
e	9
Diamètre extérieur	25
Taille	M 7x1.0
Tolérance	6g
Remarques	Filetage métrique (ISO) à pas gros - M- selon DIN 13. Version B, ronde, fermée. Meulé brillant. Pour aciers alliés, résistance à la traction jusqu'à 750 N/mm <sup>2</sup> . P = Pas.

### Normes

DIN	223
-----	-----

### Spécifications techniques

### Dessin technique

