



Fabory Filière DIN 5158 HSS-G 2.1/4

Numéro d'article	U1105.571.001
Marque	-
UBB	240202513778
UNSPSC	27110000
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Matière de base	HSS-G
d_2	120
e	22
Diamètre extérieur	120
Taille	G 2.1/4 x 11
Filets par pouce	11
Remarques	Filetage cylindrique Whitworth pour tuyauterie (G) selon DIN ISO 228-1. Version B, ronde, fermée. Meulé brillant. Convient pour aciers alliés, résistance à la traction jusqu'à 750 N/mm ² .

Normes

DIN	5158
-----	------

Spécifications techniques

Dessin technique

