



Fabory Filière Left DIN 5158 HSS-G 5/8 Left

Numéro d'article	U1108.158.001
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	240203303872
-----	--------------

UNSPSC	27110000
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. de 1	Boîte complete uniquement
-----------	------------------------------

Paramètres techniques

Matière de base	HSS-G
d ₂	55
e	16
Diamètre extérieur	55
Taille	G 5/8 x 14
Filets par pouce	14
Type	Left

Remarques

Filetage cylindrique Whitworth pour tuyauterie -G- à gauche selon DIN ISO 228-1. Exécution B, ronde, fermée. Meulé brillant. Convient pour aciers alliés, résistance à la traction jusqu'à 750 N/mm².

Normes

DIN	5158
-----	------

Spécifications techniques

Dessin technique

