



## Fabory Filière DIN 223 HSS-E M 4

Numéro d'article	U1115.040.001
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	240203294626
-----	--------------

UNSPSC	27110000
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. de 1	Boîte complete uniquement
-----------	------------------------------

### Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	0.70
--------------------	------

Matière de base	HSS-E
-----------------	-------

d <sub>2</sub>	20
----------------	----

e	5
---	---

Diamètre extérieur	20
--------------------	----

Taille	M 4x0.7
--------	---------

Tolérance	6g
-----------	----

Remarques	Filetage métrique (ISO) à pas gros - M- selon DIN 13. Exécution B, ronde, fermée avec coupe-copeaux à chaque extrémité (haute propriété de coupe, couple de coupe très bas, évacuation libre des copeaux). La matière HSS-EC <sub>o</sub> permet une évacuation rapide de la chaleur donc une production intensive. Meulé brillant. Convient pour des matériaux difficiles décolletés, acier inoxydable et
-----------	--

### Normes

DIN	223
-----	-----

pour applications  
générales. P = Pas.

**FABORY**  
*OF COURSE.*

## Specifications techniques

## Dessin technique

