



Fabory Filière DIN 223 HSS-E M 10

Numéro d'article	U1115.100.001
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	240203295045
-----	--------------

UNSPSC	27110000
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. de 1	Boîte complete uniquement
-----------	------------------------------

Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	1.50
--------------------	------

Matière de base	HSS-E
-----------------	-------

d ₂	30
----------------	----

e	11
---	----

Diamètre extérieur	30
--------------------	----

Taille	M 10x1.5
--------	----------

Tolérance	6g
-----------	----

Remarques	Filetage métrique (ISO) à pas gros - M- selon DIN 13. Exécution B, ronde, fermée avec coupe-copeaux à chaque extrémité (haute propriété de coupe, couple de coupe très bas, évacuation libre des copeaux). La matière HSS-EC _o permet une évacuation rapide de la chaleur donc une production intensive. Meulé brillant. Convient pour des matériaux difficiles décolletés, acier inoxydable et
-----------	--

Normes

DIN	223
-----	-----

pour applications
générales. P = Pas.

FABORY
OF COURSE.

Specifications techniques

Dessin technique

