



Fabory Filière DIN 223 HSS-E M 10X1,00

Numéro d'article	U1120.100.100
Marque	-
UBB	240203296373
UNSPSC	27110000
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	1
Matière de base	HSS-E
d ₂	30
e	11
Diamètre extérieur	30
Taille	M 10x1.0
Tolérance	6g
Remarques	

Normes

DIN	223
-----	-----

Filetage métrique (ISO) à pas fin - MF- selon DIN 13. Exécution B, ronde, fermée avec coupe-copeaux à chaque extrémité (haute propriété de coupe, couple de coupe très bas, évacuation libre des copeaux). La matière HSS-EC_o permet une évacuation rapide de la chaleur donc une production intensive. Meulé brillant. Convient pour des matériaux difficiles décolletés, acier inoxydable et

pour applications
générales. P = Pas.

FABORY
OF COURSE.

Specifications techniques

Dessin technique

