



## Fabory Filière DIN 223 HSS M 14X1,25

Numéro d'article	U1120.140.125
Marque	-
UBB	240203296860
UNSPSC	27110000
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	1.25
Matière de base	HSS
d <sub>2</sub>	38
e	10
Diamètre extérieur	38
Taille	M 14x1.25
Tolérance	6g
Remarques	

### Normes

DIN	223
-----	-----

Filetage métrique (ISO) à pas fin - MF- selon DIN 13. Exécution B, ronde, fermée avec coupe-copeaux à chaque extrémité (haute propriété de coupe, couple de coupe très bas, évacuation libre des copeaux). La matière HSS-EC<sub>o</sub> permet une évacuation rapide de la chaleur donc une production intensive. Meulé brillant. Convient pour des matériaux difficiles décolletés, acier inoxydable et

pour applications  
générales. P = Pas.

**FABORY**  
*OF COURSE.*

## Specifications techniques

## Dessin technique

