



Fabory Filière DIN 5158 HSS-E 1/8

Numéro d'article	U1130.031.001
------------------	---------------

Marque	-
--------	---

UBB	240203297777
-----	--------------

UNSPSC	27110000
--------	----------

EAN	
-----	--

PKG. de 1	Boîte complete uniquement
-----------	------------------------------

Paramètres techniques

Matière de base	HSS-E
-----------------	-------

d ₂	30
----------------	----

e	11
---	----

Diamètre extérieur	30
--------------------	----

Taille	G 1/8 x 28
--------	------------

Filets par pouce	28
------------------	----

Remarques	Filetage cylindrique Whitworth pour tuyauterie -G- selon DIN ISO 228-1. Exécution B, ronde, fermée avec coupe-copeaux à chaque extrémité. La matière HSS-Eco permet une évacuation rapide de la chaleur et donc une production intensive. Coupe-copeaux à chaque extrémité (haute propriété de coupe, couple de coupe très bas, évacuation libre des copeaux). Meulé brillant. Convient pour des matériaux difficiles décolletés,
-----------	---

Normes

DIN	5158
-----	------

acier inoxydable et
pour applications
générales.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Spécifications techniques

Dessin technique

