



## Fabory Filière DIN 5158 HSS-E 3/4

Numéro d'article U1130.191.001

Marque -

UBB 240203298197

UNSPSC 27110000

EAN

PKG. de 1 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Matière de base	HSS-E
d <sub>2</sub>	55
e	16
Diamètre extérieur	55
Taille	G 3/4 x 14
Filets par pouce	14

Remarques Filetage cylindrique Whitworth pour tuyauterie -G- selon DIN ISO 228-1. Exécution B, ronde, fermée avec coupe-copeaux à chaque extrémité. La matière HSS-Eco permet une évacuation rapide de la chaleur et donc une production intensive. Coupe-copeaux à chaque extrémité (haute propriété de coupe, couple de coupe très bas, évacuation libre des copeaux). Meulé brillant. Convient pour des matériaux difficiles décolletés,

### Normes

DIN 5158

acier inoxydable et  
pour applications  
générales.

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Spécifications techniques

## Dessin technique

