



Fabory Filière hexagonale DIN 382 HSS-G M 64

Numéro d'article	U1622.640.001
Marque	-
UBB	240203260544
UNSPSC	27110000
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Threaded pitch (P)	6
Matière de base	HSS-G
h	39
s	100
Taille	M 64x6.0
Tolérance	6g

Remarques	Filetage métrique (ISO) à pas gros -M- svt DIN 13. Meulé brillant. Pour la réparation (filetage postérieur) et l'alésage de filets externes existants. Les filières permettent également une découpe des filets dans des endroits difficilement accessibles dans des aciers alliés résistance à la traction jusqu' à 750 N/mm ² . Hexagonal. P = Pas.
-----------	--

Normes

DIN	382
-----	-----

Spécifications techniques

Dessin technique

