



Fabory Filière hexagonale DIN 382 HSS-G 3/8

Numéro d'article	U1663.096.001
Marque	-
UBB	240203273422
UNSPSC	27110000
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Matière de base	HSS-G
Diamètre	3/8
h	11
s	27
Taille	UNF 3/8 x 24
Filets par pouce	24

Remarques

Numéroté (ISO) à pas fin -UNF- selon ANSI B1.1. Meulé brillant. Pour la réparation (filetage postérieur) et l'alésage de filets externes existants. Les filières permettent également une découpe des filets dans des endroits difficilement accessibles dans des aciers alliés résistance à la traction jusqu'à 750 N/mm². Hexagonal.

Normes

DIN	382
-----	-----

Spécifications techniques

Dessin technique

