


Goupille élastique ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 Electro zingué 1/8X1.3/8



Numéro d'article	U39101.012.0137
Marque	-
UBB	500626298995
UNSPSC	31162400
EAN	8712423098305
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	1.3/8 Inch
A (nom.)	0.125
Matière	Acier à ressort
Matière technique	SAE 1070
Revêtement	Electro zingué
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.135
B (max.)	0.122
C (ref.)	0.044
A (min.)	0.131
F	0.028
V	1875

Dessin technique

