

Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #10-24X1.1/2



Numéro d'article	U51110.019.0150
Marque	-
UBB	500624985684
UNSPSC	31161504
EAN	8717077790674
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.10
Longueur	1.1/2 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	ASTM F837 304
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	24

Normes

ASME	B18.6.3
------	---------

Info

Vis de diamètre \leq No.5 et de longueur \leq 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum. Vis de diamètre No.5 et de longueur \leq 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Spécifications techniques

A (max.)	0.362
H (max.)	0.116
J (max.)	0.067
T (max.)	0.053

Dessin technique

