

Goupille élastique spiralee, série moyenne ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort inoxydable SAE 51420 1/2X1.1/2



Numéro d'article	U51430.050.0150
Marque	-
UBB	500626416399
UNSPSC	31162400
EAN	8715494003490
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	1.1/2 Inch
A (nom.)	0.5
Matière	Acier à ressort inoxydable
Matière technique	SAE 51420
Info	V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.535
B (max.)	0.488
C (ref.)	0.11
A (min.)	0.516
V	22500

Dessin technique

