



VISSUESES HYDROTENSION 3/4 YX-3000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | YX-3000YOK |
| Marque | - |
| UBB | 500619108789 |
| UNSPSC | 27112713 |
| EAN | 8717981089802 |
| PKG. de 1 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|--|-------------|
| Pression de service max. | 6.3 |
| Insertion d'outils | 3/4 pouces |
| Vitesse de rotation au ralenti | 4700 |
| Entrée d'air côté appareil | R 1/4 pouce |
| Couple de desserrage maximal | 304 |
| Couple de serrage maximal | 304 |
| Couple de serrage réglable | Oui |
| Visseuse à impulsions | Oui |
| Taille de filetage maximale (métrique) | 18 |
| Débit d'air requis | 600 |

Normes