



VISSUESES HYDROTENSION 3/8 YX-700SE

Numéro d'article	YX-700SEYO
Marque	-
UBB	500619109936
UNSPSC	27112713
EAN	8717981080212
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Pression de service max.	6.3
Insertion d'outils	3/8 pouces
Finition de l'angle	Non
Vitesse de rotation au ralenti	5000
Entrée d'air côté appareil	R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal	62
Couple de serrage maximal	62
Couple de serrage réglable	Oui
Visseuse à impulsions	Oui
Taille de filetage maximale (métrique)	10
Débit d'air requis	348

Normes