

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M18X210



Numéro d'article	01000.180.210
Marque	-
UBB	500644576380
UNSPSC	31161620
EAN	8717077006188
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M18
Longueur (L) (mm)	210

### Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

### Dessin technique

