

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X320

Numéro d'article	01000.270.320
Marque	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010377
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	320 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	320
P	3
s	41

### Dessin technique

