

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X110

Numéro d'article	01000.330.110
Marque	-
UBB	950351026808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010780
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	110
P	3.5
s	50

Dessin technique

