

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M56X150

Numéro d'article	01000.560.150
Marque	-
UBB	500644586777
UNSPSC	31161620
EAN	8717077007222
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M56
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	150
P	5.5
s	85

Dessin technique

