

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M64X180

Numéro d'article	01000.640.180
Marque	-
UBB	950351038522
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012661
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M64
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	140
b (min.): L200mm	153
d-D	M64
k	40
L (mm)	180
P	6
s	95

Dessin technique

