

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M10X150

Numéro d'article	01010.100.150
Marque	-
UBB	952351318516
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014061
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

Dessin technique

