

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M12X25

Numéro d'article	01010.120.025
Marque	-
UBB	950351047937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014139
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	25 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Dessin technique

