

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M18X70

Numéro d'article	01010.180.070
Marque	-
UBB	950351053117
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014931
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	70
P	2.5
s	27

Dessin technique

