

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M20X180

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01010.200.180 |
| Marque | - |
| UBB | 950351922022 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492015273 |
| PKG. de 10 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre | M20 |
| Longueur | 180 mm |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Filetage métrique |

Normes

| | |
|------|------------|
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| NEN | 1568 |

Spécifications techniques

| | |
|--------|------|
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 180 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

Dessin technique

