



Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M12X60X38,7

Numéro d'article	01040.120.060
Marque	-
UBB	950351992983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018205
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	22.5
b (min.): L150mm	27.5
b:L≤50mm	20.5
d-D	M12
ds (k6)	13
k	7.5
L (mm)	60
Lg (max.)	38.7
P	1.75
s	18
Tolérance foret ø	H7

Dessin technique

