



Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M24X60X24,8

Numéro d'article	01040.240.060
Marque	-
UBB	951351001627
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018519
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	60
Lg (max.)	24.8
P	3
s	36
Tolérance foret ø	H7

Dessin technique

