



Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M30X100X58,5

Numéro d'article	01040.300.100
Marque	-
UBB	500621728749
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503464
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	43
b (min.): L150mm	48
d-D	M30
ds (k6)	32
k	19
L (mm)	100
Lg (max.)	58.5
P	3.5
s	46
Tolérance foret ø	H7

Dessin technique

