

Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M36X140X92



Numéro d'article	01040.360.140
Marque	-
UBB	500621728905
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503488
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	609
-----	-----

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	49
b (min.): L150mm	54
d-D	M36
ds (k6)	38
k	22
L (mm)	140
Lg (max.)	92
P	4
s	55
Tolérance foret ø	H7

Dessin technique

