

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Electro zingué 8.8 M20X1,50X75



Numéro d'article	01063.200.075
Marque	-
UBB	500648077906
UNSPSC	31161620
EAN	8717077201729
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Normes

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	1.5
s	30

Dessin technique

