



Écrou hexagonal MEF DIN 934 Acier Brut |8| M20X1,50

Article n °	01120.200.150
Marque	-
UBB	950355293792
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023810
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
P	1.50
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas fin

Normes

NF	E25-401
DIN	934 (1987)
NEN	1560

Spécifications techniques

m	16
s	30

Dessin technique

