

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M24X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	01120.240.150
Marque	-
UBB	950355008679
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023865
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M24
m	19
P	1.5
s	36

Dessin technique

