

## Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M30X1,00 (≠DIN)

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01120.300.100                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950355709938                 |
| UNSPSC           | 31161727                     |
| EAN              | 8715492023933                |
| PKG. de 10       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre              | M30                |
| Classe                | 8                  |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale         |
| Matière               | Acier              |
| Direction du filetage | Droit              |
| Revêtement            | Brut               |
| Filetage              | Metric fine thread |

### Normes

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |

### Spécifications techniques

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M30 |
| m   | 24  |
| P   | 1   |
| s   | 46  |

### Dessin technique

