

Écrou hexagonal MF/MEF DIN 934 Acier Brut |8| M30X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	01120.300.150
Marque	-
UBB	950355009099
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023940
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

Dessin technique

