

Écrou hexagonal MF, filetage à gauche DIN 934 Acier Brut |8| Pas à Gauche M27X2,00 (LH)

Numéro d'article	01130.270.200
Marque	-
UBB	950355736097
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024404
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Gauche (LH)
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread
Info	Pas à Gauche

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Dessin technique

