



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X95

Numéro d'article	01200.060.095
Marque	-
UBB	500644997701
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049420
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	95 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	95
P	1
s	10

Dessin technique

