



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X160

Numéro d'article	01200.060.160
Marque	-
UBB	500644998048
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049451
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	160
P	1
s	10

Dessin technique

