

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M7X40



Numéro d'article	01200.070.040
Marque	-
UBB	950351143215
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025135
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M7
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	40
P	1
s	11

Dessin technique

