

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M8X135



| | |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 01200.080.135 |
| Marque | - |
| UBB | 500644998790 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077049529 |
| PKG. de 100 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre | M8 |
| Longueur | 135 mm |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Electro zingué |
| Filetage | Filetage métrique |

Normes

| | |
|------|------------|
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------|------|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 28 |
| b (min.): L≤125mm | 22 |
| d-D | M8 |
| k | 5.3 |
| L (mm) | 135 |
| P | 1.25 |
| s | 13 |

Dessin technique

