



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M8X140

Numéro d'article	01200.080.140
Marque	-
UBB	950351145376
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025388
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Dessin technique

