

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X50

Numéro d'article	01220.060.050
Marque	-
UBB	950351167065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033116
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Dessin technique

