

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X130

Numéro d'article	01220.200.130
Marque	-
UBB	953351853361
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034618
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Dessin technique

