

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M30X120

Numéro d'article	01220.300.120
Marque	-
UBB	954351336324
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035257
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Dessin technique

