

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X70

Numéro d'article	01226.160.070
Marque	-
UBB	500571903607
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282802
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Dessin technique

k	10
L (mm)	70
P	2
S	24

