

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X16/S=19

Numéro d'article	01230.120.016
Marque	-
UBB	952351309374
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036957
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	16 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	16
P	1.75
s	19

Dessin technique

