

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M27X120

Numéro d'article	01230.270.120
Marque	-
UBB	954351340854
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038142
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Dessin technique

