

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X45

Numéro d'article	01236.160.045
Marque	-
UBB	500571923175
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276887
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	45
P	2

Dessin technique

