

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X8

Numéro d'article	01237.030.008
Marque	-
UBB	500648279395
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233591
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	8 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M3
k	2
L (mm)	8
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

